

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.233

## Dijital giriş modülü

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.233 - Dijital giriş modülü REM 800-DI 14

Dijital giriş modülü, REM 801 ağ analizörünün fonksiyon kapsamını 14 dijital girişle daha genişletir.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9393.233
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...25 %
Kirlenme derecesi	2
Sayaç frekansı maks.	20 Hz
Giriş sinyali düşük	0...5 V DC
Giriş sinyali yüksek	18...28 V DC
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Taşıyıcı ray montajı için	Evet
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenler için bağlantı	AWG 16 - 24
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,29 kg
Brüt ağırlık	0,295 kg
Gümrük tarifesi numarası	85389099
Ürün açıklaması	SV dijital giriş modülü REM 800-DI 14

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi