

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.550

## Akım dönüştürücü

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.550 - Akım dönüştürücü

## Özellikleri

Model numarası	SV 9393.550
Dizayn	Çıkış gerilimi 333 mV
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	2 tak-çıkâr ayak 2 yalıtım koruyucu kapak 1 birincil ray terminali 2 dişli pim
Baralar için uygun	30 x 15 20 x 20
Primary current	100 A
Normlar	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Yönetmeliđi 3
Ölçüler	Genişlik: 60 mm Yükseklik: 80 mm Derinlik: 30 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	0,265 kg
Brüt ağırlık	0,27 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
Ürün açıklaması	SV Akım dönüştürücü 100 A, 28 mm

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------