

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.553

## Akım dönüştürücü

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.553 - Akım dönüřtürücü

## Özellikleri

Model numarası	SV 9393.553
Dizayn	Çıkıř gerilimi 333 mV
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	2 tak-çıkarak ayak 2 yalıtım koruyucu kapak 1 birincil ray terminali 2 diřli pim
Baralar için uygun	30 x 15 20 x 20
Primary current	300 A
Normlar	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Yönetmeliđi 3
Ölçüler	Geniřlik: 60 mm Yükseklik: 80 mm Derinlik: 30 mm
Çalıřma sıcaklıđı aralıđı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklıđı aralıđı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yođuřmayan)	10...90 %
Temel titreřim frekansı	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

---

Net ağırlık	0,25 kg
Brüt ağırlık	0,26 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
Ürün açıklaması	SV Akım dönüştürücü 300 A, 28 mm

---

## Onaylar

---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------