

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.557

## Akım dönüştürücü

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.557 - Akım dönüştürücü

## Özellikleri

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Model numarası              | SV 9393.557   |
| Dizayn                      | Çıkış gerilimi 333 mV   |
| Malzeme                     | Poliamid<br>UL 94 uyarınca yangın koruma  |
| Renk                        | RAL 9005  |
| Teslimat kapsamı            | 2 tak-çıkâr ayak<br>2 yalıtım koruyucu kapak<br>1 birincil ray terminali<br>2 dişli pim     |
| Baralar için uygun          | 50 x 12<br>2 x 40 x 10  |
| Primary current             | 630 A   |
| Normlar                     | DIN EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>DIN EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV Yönetmeliđi 3 |
| Ölçüler                     | Genişlik: 85 mm<br>Yükseklik: 108 mm<br>Derinlik: 30 mm                                     |
| Çalışma sıcaklığı aralığı   | -5 °C...55 °C   |
| Depolama sıcaklığı aralığı  | -25 °C...75 °C  |
| Hava nemi (yoğuşmayan)      | 10...90 %   |
| Temel titreşim frekansı     | 50...60 Hz  |
| Accuracy Class              | 0,5   |
| Insulation material (class) | F   |
| Paketteki adet              | 1 adet  |

## Özellikleri

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Net ağırlık              | 0,285 kg                         |
| Brüt ağırlık             | 0,295 kg                         |
| Gümrük tarifesi numarası | 85043129                         |
| ETIM 9                   | EC002048                         |
| Ürün açıklaması          | SV Akım dönüştürücü 630 A, 42 mm |

## Onaylar

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |
|-------------|----------------------|