

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.561

## Akım dönüştürücü

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.561 - Akım dönüřtürücü

## Özellikleri

Model numarası	SV 9393.561
Dizayn	Çıkıř gerilimi 333 mV
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	2 tak-çıkarak ayak 2 yalıtım koruyucu kapak 1 birincil ray terminali 2 dişli pim
Baralar için uygun	60 x 15 2 x 50 x 10
Primary current	800 A
Normlar	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Yönetmeliđi 3
Ölçüler	Geniřlik: 85 mm Yükseklik: 108 mm Derinlik: 30 mm
Çalıřma sıcaklıđı aralıđı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklıđı aralıđı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yođuřmayan)	10...90 %
Temel titreřim frekansı	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	0,32 kg
Brüt ağırlık	0,331 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
Ürün açıklaması	SV Akım dönüştürücü 800 A, 52 mm

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------