

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.564

Akım dönüştürücü

Durum: 23.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.564 - Akım dönüřtürücü

Özellikleri

Model numarası	SV 9393.564
Dizayn	Çıkıř gerilimi 333 mV
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	2 tak-çıkarak ayak 2 yalıtım koruyucu kapak 1 birincil ray terminali 2 diřli pim
Baralar için uygun	60 x 40 50 x 50
Primary current	1.000 A
Normlar	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Yönetmelięi 3
Ölçüler	Geniřlik: 96 mm Yükseklik: 121 mm Derinlik: 30 mm
Çalıřma sıcaklıęı aralıęı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklıęı aralıęı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoęuřmayan)	10...90 %
Temel titreřim frekansı	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,285 kg
Brüt ağırlık	0,296 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
Ürün açıklaması	SV Akım dönüştürücü 1000 A, 61 mm

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------