

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.567

Akım dönüştürücü

Durum: 24.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.567 - Akım dönüřtürücü

Özellikleri

| | |
|-----------------------------|---|
| Model numarası | SV 9393.567 |
| Dizayn | Çıkıř gerilimi 333 mV |
| Malzeme | Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 9005 |
| Teslimat kapsamı | 2 tak-çıkarak ayak 4 yalıtım koruyucu kapak 2 birinci ray terminali 4 diřli pim |
| Baralar için uygun | 2 x 80 x 10 60 x 60 |
| Primary current | 1.250 A |
| Normlar | DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Yönetmeliđi 3 |
| Ölçüler | Geniřlik: 105 mm Yükseklik: 132 mm Derinlik: 30 mm |
| Çalıřma sıcaklıđı aralıđı | -5 °C...55 °C |
| Depolama sıcaklıđı aralıđı | -25 °C...75 °C |
| Hava nemi (yođuřmayan) | 10...90 % |
| Temel titreřim frekansı | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0,5 |
| Insulation material (class) | F |
| Paketteki adet | 1 adet |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Net ağırlık | 0,435 kg |
| Brüt ağırlık | 0,444 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| Ürün açıklaması | SV Akım dönüştürücü 1250 A, 70 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|----------------------|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |
|-------------|----------------------|
