

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.567 Akım dönüştürücü

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.567 - Akım dönüştürücü

Özellikleri

Model numarası	SV 9393.567
Dizayn	Çıkış gerilimi 333 mV
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	2 tak-çıkır ayak 4 yalıtım koruyucu kapak 2 birinci ray terminali 4 dişli pim
Baralar için uygun	2 x 80 x 10 60 x 60
Primary current	1.250 A
Normlar	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Yönetmeliği 3
Ölçüler	Genişlik: 105 mm Yükseklik: 132 mm Derinlik: 30 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,435 kg
Brüt ağırlık	0,444 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
Ürün açıklaması	SV Akım dönüştürücü 1250 A, 70 mm

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------