

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9507.000

Polikarbonat kutular PK

Durum: 27.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9507.000 - Polikarbonat kutular PK Kablo giriş hazırlıklı

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.



Özellikleri

Model numarası	PK 9507.000
Dizayn	Tam kapaklı PK pano
Ürün açıklaması	-35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir.
Malzeme	Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat Gri kapak: Cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU contalı Kapak vidaları: Poliamid İzolasyon tapası: Polietilen
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Kapak vidaları Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
IK kodu	IK08

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 110 mm Yükseklik: 110 mm Derinlik: 90 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-35 °C...80 °C
Ana malzeme	Polikarbonat
Paketteki adet	6 adet
Net ağırlık	1,626 kg
Brüt ağırlık	1,823 kg
Gümrük tarifesi numarası	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	PK Polikarbonat kutu, GYD:110x110x90mm, 6'lı pk

Onaylar

Onaylar	C-UL DNV UL UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini