




PK 9508.050 - Polikarbonat kutular PK ön işlemeli

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.



Özellikleri

Model numarası	PK 9508.050
Dizayn	Tam kapaklı PK pano
Malzeme	Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat Kapak: cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU conta Kapak vidaları: Poliamid İzolasyon tapası: Polietilen
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Kapak vidaları Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 130 mm Yükseklik: 94 mm Derinlik: 57 mm
Kablo girişi (adet x Ø)	M16/M20

Özellikleri

Metrik kabartma sayısı	10 x M16/M20
Çalışma sıcaklığı aralığı	-35 °C...80 °C
Ana malzeme	Polikarbonat
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,8 kg
Brüt ağırlık	0,86 kg
Gümrük tarifesi numarası	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	PK Polikarbonat kutu, GYD:130x94x57mm, 4'lü pk

Onaylar

Onaylar	C-UL DNV-GL UL
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini