

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9511.100

## Polikarbonat kutular PK

Durum: 13.03.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9511.100 - Polikarbonat kutular PK Kablo giriş hazırlıklı

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.



## Özellikleri

|                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası                      | PK 9511.100                                                                                                                                                |
| Dizayn                              | Şeffaf kapak                                                                                                                                               |
| Ürün açıklaması                     | -35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir.                             |
| Malzeme                             | Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat<br>Şeffaf kapak: Polikarbonat, çevresi köpük PU contalı<br>Kapak vidaları: Poliamid<br>İzolasyon tapası: Polietilen |
| Renk                                | RAL 7035                                                                                                                                                   |
| Teslimat kapsamı                    | Kapaklı pano<br>Kapak vidaları<br>Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası                                                                           |
| Protection category NEMA            | NEMA 4X                                                                                                                                                    |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66                                                                                                                                                      |
| IK kodu                             | IK08                                                                                                                                                       |

## Özellikleri

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ölçüler                   | Genişlik: 130 mm<br>Yükseklik: 130 mm<br>Derinlik: 99 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -35 °C...80 °C                                           |
| Ana malzeme               | Polikarbonat                                             |
| Paketteki adet            | 4 adet                                                   |
| Net ağırlık               | 1,4 kg                                                   |
| Brüt ağırlık              | 1,6 kg                                                   |
| Gümrük tarifesi numarası  | 94037000                                                 |
| ETIM 9                    | EC000261                                                 |
| ECLASS 8.0                | 27180101                                                 |

## Onaylar

|         |            |
|---------|------------|
| Onaylar | C-UL<br>UL |
|---------|------------|