

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9513.000**

**Polikarbonat kutular PK**

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9513.000 - Polikarbonat kutular PK Kablo giriş hazırlıklı

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.



## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Model numarası                         | PK 9513.000   |
| Dizayn                                 | Tam kapaklı PK pano   |
| Ürün açıklaması                        | -35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir.  |
| Malzeme                                | Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat<br>Gri kapak: Cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU contalı<br>Kapak vidaları: Poliamid<br>İzolasyon tapası: Polietilen |
| Renk                                   | RAL 7035  |
| Teslimat kapsamı                       | Kapaklı pano<br>Kapak vidaları<br>Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası  |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 66   |
| IK kodu                                | IK08  |

## Özellikleri

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ölçüler                   | Genişlik: 180 mm<br>Yükseklik: 94 mm<br>Derinlik: 81 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -35 °C...80 °C  |
| Ana malzeme               | Polikarbonat  |
| Paketteki adet            | 2 adet  |
| Net ağırlık               | 0,686 kg  |
| Brüt ağırlık              | 0,8 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası  | 84879090  |
| ETIM 9                    | EC000261  |
| ECLASS 8.0                | 27180101  |
| Ürün açıklaması           | PK Polikarbonat kutu, GYD:180x94x81mm, 2'li pk          |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | C-UL<br>DNV<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini                    |