

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9514.050

Polikarbonat kutular PK

Durum: 26.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9514.050 - Polikarbonat kutular PK ön işlemeli

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.



Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | PK 9514.050 |
| Dizayn | Tam kapaklı PK pano |
| Malzeme | Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat Kapak: cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU conta Kapak vidaları: Poliamid İzolasyon tapası: Polietilen |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Kapaklı pano Kapak vidaları Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| IK kodu | IK08 |
| Ölçüler | Genişlik: 180 mm Yükseklik: 110 mm Derinlik: 90 mm |

Özellikleri

| | |
|---------------------------|---|
| Kablo girişı (adet x Ø) | M20 M20/M25 M32/M40 |
| Metrik kabartma sayısı | 16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -35 °C...80 °C |
| Ana malzeme | Polikarbonat |
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 0,77 kg |
| Brüt ağırlık | 0,863 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | PK Polikarbonat kutu, GYD:180x110x90mm, 2'li pk |

Onaylar

| | |
|-------------|----------------------|
| Onaylar | C-UL DNV UL |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |