

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9519.100**

**Polikarbonat kutular PK**

Durum: 15.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9519.100 - Polikarbonat kutular PK Kablo giriş hazırlıklı

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.



## Özellikleri

Model numarası	PK 9519.100
Dizayn	Şeffaf kapaklı PK pano
Ürün açıklaması	-35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir.
Malzeme	Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat Şeffaf kapak: Polikarbonat, çevresi köpük PU contalı Kapak vidaları: Poliamid İzolasyon tapası: Polietilen
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Kapak vidaları Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
IK kodu	IK08

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 182 mm Yükseklik: 180 mm Derinlik: 165 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-35 °C...80 °C
Ana malzeme	Polikarbonat
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,806 kg
Brüt ağırlık	0,906 kg
Gümrük tarifesi numarası	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	PK Polikarbonat kutu, şeffaf, GYD:182x180x165mm

## Onaylar

Onaylar	C-UL DNV UL
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini