

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9524.000

Polikarbonat kutular PK

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9524.000 - Polikarbonat kutular PK Kablo giriş hazırlıklı

Cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde güvenli.



Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | PK 9524.000 |
| Dizayn | Tam kapaklı PK pano |
| Ürün açıklaması | -35 °C...+80 °C ortam sıcaklığı aralığında kullanın. Belirtilen sıcaklıklar takılı cihazlara bağlı olarak sınırlandırılabilir. |
| Malzeme | Kutu: Cam elyaf takviyeli polikarbonat Gri kapak: Cam elyaf takviyeli polikarbonat, çevresi köpük PU contalı Kapak vidaları: Poliamid İzolasyon tapası: Polietilen |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Kapaklı pano Kapak vidaları Duvar sabitleme vidaları için izolasyon tapası |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| IK kodu | IK08 |

Özellikleri

| | |
|---------------------------|---|
| Ölçüler | Genişlik: 360 mm Yükseklik: 254 mm Derinlik: 165 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -35 °C...80 °C |
| Ana malzeme | Polikarbonat |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 1,796 kg |
| Brüt ağırlık | 2,02 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | PK Polikarbonat kutu, GYD:360x254x165mm |

Onaylar

| | |
|-------------|----------------------|
| Onaylar | C-UL DNV-GL UL |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |