


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.000 Montaj Yüzeyi

Durum: 05.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.000 - Montaj Yüzeyi RiLine Compact

Entegre baralı montaj yüzeyi.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9635.000
Çalışma şekli	Kolay geçmeli montaj sayesinde bileşenlerin güvenli yerleşimi ve montajı için temas korumalı bara yüzeyi Bazada ön kabartmalı bölme birimleri sayesinde bileşenler emniyetli ve hızlı şekilde konumlandırılabilir Pano üzerinde doğrudan kontaklama ile kablolama çabalarının azaltılması
Malzeme	Poliamid Polikarbonat E-Cu UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Entegre baralar dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2X
Normlar	UL 508 IEC 61 439
Anma akımı maks.	125 A
Anma akımı (UL)	100 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V (AC) 600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (AC) 600 V (DC)
Her biri 45 mm olan maks. ayırma birimi	5
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Taşıyıcı ray montajı için	Evet

## Özellikleri

for mounting plate assembly	Evet
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 225 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 45,1 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,798 kg
Brüt ağırlık	0,808 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,302
Gümrük tarifesi numarası	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Montaj yüzeyi, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 kutuplu, GYD: 225x160x45,1 mm (RiLine Compact)

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK