


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.050

Montaj Yüzeyi

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.050 - Montaj Yüzeyi RiLine Compact

Entegre baralı montaj yüzeyi.

Özellikleri

Model numarası	SV 9635.050
Çalışma şekli	Kolay geçmeli montaj sayesinde bileşenlerin güvenli yerleşimi ve montajı için temas korumalı bara yüzeyi Bazada ön kabartmalı bölme birimleri sayesinde bileşenler emniyetli ve hızlı şekilde konumlandırılabilir Pano üzerinde doğrudan kontaklama ile kablolama çabalarının azaltılması
Malzeme	Poliamid Polikarbonat E-Cu UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Entegre baralar dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2X
Normlar	UL 508 IEC 61 439
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V (AC) 600 V (DC)
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
for mounting plate assembly	Evet
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 1.100 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 45,1 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	4,31 kg
Brüt ağırlık	4,46 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	2,47
Gümrük tarifesi numarası	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1100x160x45.1 mm (RiLine Compact)

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildiri