

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.110 CB cihaz adaptörü

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.110 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Devre kesicilerin panoya mekanik olarak bağlanması ve doğrudan temas etmesi için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9635.110
Çalışma şekli	Panoda güç şalterlerinin mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için Devre kesicinin değişken ayarlanabilir sabitleme noktalarıyla montajı (M4)
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	CB cihaz adaptörü seçiminde güç şalterinin sabitleme mesafesi dikkate alınmalıdır Kullanılan devre kesiciye bağlı olarak, güçte bir azalma olabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 90 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Üretici (tip) için uygun	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,55 kg
Brüt ağırlık	0,588 kg

## Özellikleri

Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,276
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK