

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Bağlantı adaptörü

Durum: 03.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Bağlantı adaptörü RiLine Compact

Yuvarlak kablo bağlantısı için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9635.200
Çalışma şekli	Panonun beslenmesi için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Ürün numarasına dair not	Kablo uç kovanlı ince telli 16 mm ² yuvarlak iletkenlerin kullanılmasında aşağıda belirtilen sıkma penseleri önerilir: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Anma akımı maks.	63 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektrik değerleri UL	Anma akımı (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Elektriksel bağlantı türü	Yaylı terminal
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli	1,5 - 16 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	1,5 - 16 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli	1,5 - 16 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli	1,5 - 10 mm ²
Yuvarlak iletkenler için bağlantı	AWG 6 - 16

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 22,5 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 115,5 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,72 kg
Brüt ağırlık	0,788 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,023
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	Bağlantı adaptörü 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 kutuplu, kablo çıkışı yukarıda/aşağıda, yuvarlak kablo bağlantısı 1,5-16 mm ² (RiLine Compact)

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK