

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.210 Bağlantı adaptörü

Durum: 28.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.210 - Bağlantı adaptörü RiLine Compact

Yuvarlak kablo bağlantısı için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9635.210
Çalışma şekli	Panonun beslenmesi için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Ürün numarasına dair not	İki sıralı panodan orta besleme veya uzunlamasına bağlantı elemanı olarak mümkün
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektrik değerleri UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC/480 V AC
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenler için bağlantı	AWG 1 - 10

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 92,5 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,12 kg
Brüt ağırlık	1,183 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,04
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm <sup>2</sup>

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK