

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300 Cihaz adaptörü

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.300 - Cihaz adaptörü 3 kutuplu

Şalt ve koruma cihazlarının kurulumu için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9635.300
Dizayn	Entegre sigorta tutuculu
Çalışma şekli	Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.	16 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V (AC) 600 V (DC)
Kutup sayısı	3 kutuplu
Sigorta tipi için (sınıf)	CC
Elektrik değerleri UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Bağlantı hatları (AWG)	AWG 14
Bağlantı kablosu uzunluğu	125 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Taşıyıcı ray tipi	sabit
Ölçüler	Genişlik: 22,5 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 80 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,124 kg
Brüt ağırlık	0,134 kg

Özellikleri

Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,02
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK