

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.350 Cihaz adaptörü

Durum: 15.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.350 - Cihaz adaptörü 3 kutuplu

Şalt ve koruma cihazlarının kurulumu için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9635.350
Dizayn	Comfort
Çalışma şekli	Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.	32 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Kutup sayısı	3 kutuplu
Elektrik değerleri UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Bağlantı hatları (AWG)	AWG 10
Bağlantı kablosu uzunluğu	160 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Taşıyıcı ray tipi	ayarlanabilir
Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 34,5 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,56 kg
Brüt ağırlık	0,582 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,055

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK