

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.360 Cihaz adaptörü

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.360 - Cihaz adaptörü 3 kutuplu

Şalt ve koruma cihazlarının kurulumu için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9635.360
Dizayn	Comfort
Çalışma şekli	Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.	45 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Kutup sayısı	3 kutuplu
Elektrik değerleri UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Bağlantı hatları (AWG)	AWG 8
Bağlantı kablosu uzunluğu	100 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Taşıyıcı ray tipi	ayarlanabilir
Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 34,5 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,64 kg
Brüt ağırlık	0,683 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,062

## Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Component adaptor (Comfort), 45 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 8 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini