

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.382 Cihaz adaptörü

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.382 - Cihaz adaptörü 1 kutuplu

Şalt ve koruma cihazlarının kurulumu için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9635.382
Dizayn	L2
Çalışma şekli	Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	Tercih edilen faz bağlantısına bağlı olarak farklı adaptör versiyonları gerekir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.	63 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V (AC), 1~
Kutup sayısı	1 kutuplu
Bağlantı hatları (AWG)	AWG 8
Bağlantı kablosu uzunluğu	100 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği	1 / 10 mm
Taşıyıcı ray tipi	sabit
Ölçüler	Genişlik: 18 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 35 mm
Paketteki adet	6 adet
Net ağırlık	0,36 kg
Brüt ağırlık	0,462 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,021

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK