

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 07.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NH sigortalı yük ayırıcı Boy 000

RiLine Compact bara sistemi için.



Özellikleri

Model numarası	SV 9635.700
Çalışma şekli	Bağlı alıcıların emniyeti için Entegre test delikleri, sigorta bağlantılarının temas noktalarına ölçüm erişimi sağlar Üst kablo çıkışı için NH sigortalı yük ayırıcı 180° döndürülmüş olarak panoya monte edilmelidir
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
NH boyu için	000
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali

Özellikleri

Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 50 mm ²
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	10 x 10 mm
Ölçüler	Genişlik: 49,5 mm Yükseklik: 174,5 mm Derinlik: 96 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,52 kg
Brüt ağırlık	0,562 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,145
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)