

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700

## NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - NH sigortalı yük ayırıcı Boy 000

RiLine Compact bara sistemi için.



## Özellikleri

Model numarası	SV 9635.700
Çalışma şekli	Bağlı alıcıların emniyeti için Entegre test delikleri, sigorta bağlantılarının temas noktalarına ölçüm erişimi sağlar Üst kablo çıkışı için NH sigortalı yük ayırıcı 180° döndürülmüş olarak panoya monte edilmelidir
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
NH boyu için	000
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali

## Özellikleri

Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	10 x 10 mm
Ölçüler	Genişlik: 49,5 mm Yükseklik: 174,5 mm Derinlik: 96 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,52 kg
Brüt ağırlık	0,562 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,145
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)