


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9640.325

Bağlantı terminali

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9640.325 - Baęlantı terminali Yuvarlak iletkenler için

Yuvarlak iletkenleri bağlamak için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9640.325
Ürün açıklaması	Yuvarlak iletkenleri bağlamak için.
Malzeme	Baęlantı terminali: Pirinç, kalaylı Baęlantı cıvatası: Çelik, çinko kaplamalı T slot yaylı ray somunu: Bakır alaşımı
Teslimat kapsamı	Baęlantı terminali Baęlantı pimleri Yarıklı somun Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun	Maxi-PLS 45 S/45
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	95 - 300 mm ²
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	0,38 kg
Brüt aęırlık	0,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Ürün açıklaması	SV Kablo baęlantı klemp, 1600/2000A, 60mm

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---