


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.230

PE/PEN kombine açu E-Cu

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.230 - PE/PEN kombine açılı E-Cu PE/PEN kombinasyonları için

PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.

Özellikleri

Model numarası	SV 9661.230
Ürün açıklaması	PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.
Fayda	Pano ölçülerine uygun olarak montajlanmış açılı baralar, bağlantı baraları ve düz baralar, montaj süresi ve maliyeti açısından kolaylık sağlar
Uygulamalar	Form 2-4 Diğer
Malzeme	E-Cu
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Approved short-circuit current capability	I _{cs} 30 kA, 1 sn.
Baralar için uygun	Entegre delikli E-Cu bara
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 10 mm
Baralar için uygun	Genişlik: 30 Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	2 kg
Brüt ağırlık	2,177 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,408
Gümrük tarifesi numarası	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Özellikleri

Ürün açıklaması

SV Açılı PE/PEN bara, 30x10mm, 4'lü pk

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildiri

Uygunluk bildiri UK