


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.325 Baralar E-Cu

Durum: 08.10.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.325 - Baralar E-Cu entegre delikli

Kumanda panellerine doğrudan montaj için uygun, bara askısı, PE/PEN kombine dirsek ve sıralama kulakçığı E-Cu ile bağlantılı olarak PE/PEN kombinasyonları.

Özellikleri

Model No.	SV 9661.325
Ürün açıklaması	Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları.
Malzeme	E-Cu
Ø hole	11 mm
Ölçüler	Uzunluk: 1.165 mm
Şunlar için uygun	Genişlik: = 1.200 mm
Enine kesit	5 mm x 30 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	3.13
Brüt ağırlık	3.232
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1.56
Gümrük tarifesi numarası	74071000
EAN	4028177546950
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK