


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9661.345 Baralar E-Cu

Durum: 19.09.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.345 - Baralar E-Cu entegre delikli

Kumanda panellerine doğrudan montaj için uygun, bara askısı, PE/PEN kombine dirsek ve sıralama kulakçığı E-Cu ile bağlantılı olarak PE/PEN kombinasyonları.

## Özellikleri

|                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.                  | SV 9661.345                                                                                                                                                                           |
| Ürün açıklaması            | Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları. |
| Malzeme                    | E-Cu                                                                                                                                                                                  |
| Ø hole                     | 11 mm                                                                                                                                                                                 |
| Ölçüler                    | Uzunluk: 365 mm                                                                                                                                                                       |
| Şunlar için uygun          | Genişlik: = 400 mm                                                                                                                                                                    |
| Enine kesit                | 5 mm x 30 mm                                                                                                                                                                          |
| Paketteki adet             | 2 adet                                                                                                                                                                                |
| Net ağırlık                | 0.98                                                                                                                                                                                  |
| Brüt ağırlık               | 0.989                                                                                                                                                                                 |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0.49                                                                                                                                                                                  |
| Gümrük tarifesi numarası   | 74071000                                                                                                                                                                              |
| EAN                        | 4028177546875                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                     | EC000329                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0                 | 27400605                                                                                                                                                                              |

## Onaylar

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
|---------|--------------------|

# Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi  
Uygunluk bildirimi UK