

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9665.760

## Kablo giriş rakoru

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9665.760 - Kablo giriř rakoru tavan sacları için

Tavan plakaları için kablo giriři flanřları, metrik ön iřlemeli, sızdırmazlık membranlı, giriř ağızlı veya kapalı.



## Özellikleri

Model numarası	SV 9665.760
Dizayn	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Ürün açıklaması	Tavanda kolay ve güvenli kablo giriři için.
Malzeme	İzolasyon maddesi
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Conta dahil
Metrik kabartma sayısı	2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63
Ölçüler	Geniřlik: 250 mm Derinlik: 160 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,25 kg
Brüt ağırlık	0,281 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC000211

# Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Ürün açıklaması

SV Kablo giriş plakası, 2xM25/32/40, 1xm32/40/50, 2xM40/50/63, izolasyonlu