

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.530 Bara modülü

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.530 - Bara modülü Sigorta bileşenleri için

Baraya monteli sigorta elemanları ve NH sigortalı devre kesicilerin kurulumu için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9666.530
Ürün açıklaması	Baraya montajlı E18, E27, E33 ve D-tipi baraya monteli sigorta elemanları ve NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 ve boyut 00'ı monte etmek için (3 kutuplu, 60 mm bara merkez mesafesi).
Malzeme	Kapak: Polisitren Tutucu: Cam elyaf takviyeli plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 300 mm
Yapı boyutu	Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2 Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
Model no. için uygun	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Baralar için uygun	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,6 kg
Brüt ağırlık	1,04 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001896

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27400610

---

Ürün açıklaması

SV ISV Bara modülü, 2WU, 2U

## Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK