

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.580

NH sigortalı yük ayırıcı anahtar modülü

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.580 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar modülü

NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm ray ortası mesafesi).

Özellikleri

Model numarası	SV 9666.580
Ürün açıklaması	NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm bara merkez mesafesi).
Malzeme	Kapak: Polisitren Tutucu: Cam elyaf takviyeli plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	Sorunsuz bir kablo bağlantısı oluşturmak için dikey NH yük ayırıcı modüllerinin üstüne veya altına bir temas koruma modülü veya bir bara modülü N/PE monte edilmelidir.
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu	Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2 Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Yapı büyüklüğü için	6 x Gr. 00
Model no. için uygun	9346.020 9346.030
Baralar için uygun	40 x 10
Baraların orta mesafesi	100 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,3 kg
Brüt ağırlık	2,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Özellikleri

Ürün açıklaması

SV ISV NH ayırıcı, 2WU, 3U, 6xboy00, (SV 9346XXX, 185 mm)

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK