

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.916

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 18.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.916 - Modüler pano sistemi VX25 Dağıtım kabini

VX modüler pano sistemleri, dikili tip dağıtım panosu olarak, ISV montaj modülleri için hazır.



Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Model numarası | VX 9666.916 |
| Malzeme | Çelik sac |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Taban sacları: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Kablo giriş plakaları Arka panel Tavan sacı Kilit: 3 mm double-bit |
| Kapı adeti | 1 |
| Bilgi | 600 mm genişliğindeki dağıtım panoları için lütfen VX basic panoları kullanın 200 mm baza yüksekliği için, her bir 100 mm baza köşe parçası ve 100 mm kapatma plakası için 2 paket gereklidir |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 12 |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 |
| Ölçüler | Genişlik: 850 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 89,2 kg |
| Brüt ağırlık | 91,6 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 288,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000214 |
| ECLASS 8.0 | 27142409 |
| Ürün açıklaması | VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x600 mm, sheet steel, single-door |

Onaylar

| | |
|--------------|--------------------------|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV-GL |
| Sertifikalar | Yüzey |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini UK |