

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.916

Modüler pano sistemi VX25

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.916 - Modüler pano sistemi VX25 Dağıtım kabini

VX modüler pano sistemleri, dikili tip dağıtım panosu olarak, ISV montaj modülleri için hazır.



Özellikleri

Model numarası	VX 9666.916
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Kablo giriş plakaları Arka panel Tavan sacı Kilit: 3 mm double-bit
Kapı adeti	1
Bilgi	600 mm genişliğindeki dağıtım panoları için lütfen VX basic panoları kullanın 200 mm baza yüksekliği için, her bir 100 mm baza köşe parçası ve 100 mm kapatma plakası için 2 paket gereklidir

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Ölçüler	Genişlik: 850 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	89,2 kg
Brüt ağırlık	91,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	288,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
Ürün açıklaması	VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x600 mm, sheet steel, single-door

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini UK