

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9666.926

## Modüler pano sistemi VX25

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.926 - Modüler pano sistemi VX25 Dağıtım kabini

VX modüler pano sistemleri, dikili tip dağıtım panosu olarak, ISV montaj modülleri için hazır.



## Özellikleri

Model numarası	VX 9666.926
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Kablo giriş plakaları Arka panel Tavan sacı Kilit: 3 mm double-bit
Kapı adeti	2
Bilgi	600 mm genişliğindeki dağıtım panoları için lütfen VX basic panoları kullanın 200 mm baza yüksekliği için, her bir 100 mm baza köşe parçası ve 100 mm kapatma plakası için 2 paket gereklidir

## Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Ölçüler	Genişlik: 1.100 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	115,4 kg
Brüt ağırlık	126,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	384,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
Ürün açıklaması	VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x600 mm, sheet steel, two-door

## Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV
Sertifikalar	Yüzey