

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.182 Kismi kapılar

Durum: 01.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.182 - Kısmi kapılar TS için

Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir.



Özellikleri

Model numarası	TS 9672.182
Ürün açıklaması	Kapı veya arka panel yerine TS panolar için uygundur. Parçalı kapılar istenildiği gibi kendi aralarında kombine edilebilir. Üst ve alt uçta birer ön kaplama gereklidir. Kapı menteşesi tercihe göre sağa veya sola monte edilebilir. Görüş camı bulunmayan kapılarda (yükseklik 600 – 1000 mm) SZ 2305.000 monitör çerçevesinin montajı mümkündür. Standart olarak double bit kilit seti kullanılır, tip F ve 600 mm'lik bir yükseklikten itibaren konfor tutamağı ile değiştirilebilir.
Malzeme	Çelik sac, 2 mm
Yüzey	Dokulu boya
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Ayırıcı çıta Menteşeler Kilit sistemleri Montaj malzemeleri dahil

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun	Genişlik: = 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, tamamlanmış panoda
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,082 kg
Brüt ağırlık	4,282 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	SV Parçalı kapı, TS GY:800x200mm, TS için