


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9673.445

## Fonksiyon bölmesi seperatörü

Durum: 01.08.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.445 - Fonksiyon bölmesi seperatörü

Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için.



## Özellikleri

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.                | SV 9673.445                                                                                                                 |
| Dizayn                   | Havalandırma boşluğu ile                                                                                                    |
| Ürün açıklaması          | Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan duvar modülleri ile birlikte form 3 veya 4 uygulanabilir. |
| Malzeme                  | Çelik sac, 1,25 mm                                                                                                          |
| Yüzey                    | Çinko kaplama                                                                                                               |
| For compartment depth    | 600 mm                                                                                                                      |
| Montaj talimatı          | Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.                                              |
| Ölçüler                  | Genişlik: 306 mm<br>Derinlik: 588 mm                                                                                        |
| Şunlar için uygun        | Genişlik: = 400 mm                                                                                                          |
| Paketteki adet           | 4 adet                                                                                                                      |
| Net ağırlık              | 7.2                                                                                                                         |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098                                                                                                                    |
| EAN                      | 4028177562677                                                                                                               |
| ETIM 9                   | EC002525                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0               | 27400613                                                                                                                    |