


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.458

Fonksiyon bölmesi seperatörü

Durum: 18.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.458 - Fonksiyon bölmesi seperatörü dikey bara sistemlerinin geçişi için

Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için.



Özellikleri

Model numarası	SV 9673.458
Dizayn	Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması	Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panel modülleri ile birlikte 3 veya 4 biçimine göre bir biçim ayırımı oluşturur.
Malzeme	Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey	Çinko kaplama
Montaj yuvası	Genişlik:412 mm Derinlik:201 mm
For compartment depth	800 mm
Montaj talimatı	Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler	Genişlik: 506 mm Derinlik: 788 mm
Şunlar için uygun	Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	12 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098

Özellikleri

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Yatay blm. pnl.TS GD:600x800mm, 4'lü pk.