

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Doğrudan bağlantı terminali

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - Doğrudan bağlantı terminali Yuvarlak iletkenler için

Yuvarlak iletkenleri 95 - 300 mm² (tek ve çok telli) doğrudan bağlamak için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9676.730
Ürün açıklaması	Yuvarlak iletkenleri düz bakır bara dağıtım sistemine bağlamak için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
Malzeme	Bağlantı terminali: Pirinç, kalaylı Bara kelepçesi: Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı	Sabitleme malzemeleri dahil (vidalar olmadan)
Montaj talimatı	Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir. M10 pres somunlu bara tırnağı
İletken başına raylar	2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	95 - 300 mm ²
Sabitleme ölçüsü	60 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,32 kg
Brüt ağırlık	0,327 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Direk bağlantı klemp,95-300mm

Onaylar

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK