

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.000

NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Durum: 22.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.000 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.000
Dizayn	3 kutuplu, konum değiştirebilir
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu için	00
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi	800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.	160 A
Bilgi	Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontakt terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için	Evet
Ölçüler	Genişlik: 50 mm Yükseklik: 670 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 95 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	2.44
-------------	------

Brüt ağırlık	2.66
--------------	------

Bakır ağırlığı (kg / adet)	0.6
----------------------------	-----

Gümrük tarifesi numarası	85365080
--------------------------	----------

EAN	4028177705418
-----	---------------

ETIM 9	EC001046
--------	----------

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
---------	---------

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---