

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.025

NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.025 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Özellikleri

| | |
|----------------------------------|---|
| Model numarası | SV 9677.025 |
| Dizayn | 3 kutuplu, konum deęiřtirebilir |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır |
| Renk | Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016 |
| NH boyu için | 00 |
| Bara merkez mesafesi | 185 mm |
| Kablo çıkışı | yukarıda/ařaęıda |
| Elektriksel bağlantı türü | Çerçeve terminali |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Nominal çalışma gerilimi | 800 V (AC), 3~ |
| Anma akımı maks. | 160 A |
| Bilgi | Temas koruma bileřenlerinin kullanılması durumunda, kontakt terminalleri kullanılmalıdır. |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları) |
| Konvertör montajı için | Evet |
| Ölçüler | Geniřlik: 50 mm Yükseklik: 670 mm |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı | 1,5 - 95 mm ² |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 10 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|--|
| Net ağırlık | 2,62 kg |
| Brüt ağırlık | 2,66 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,606 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Ürün açıklaması | SV NH sigortalı yük şalter şeridi, boyut 00, 160 A, 800 V, 3 kutuplu, çerçeve klemensli, 185 mm, akım trafosu montajı için |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |
|-------------|---|