

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.075

## NH Yük ayırıcı anahtar

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.075 - NH Yk ayırıcı anahtar

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri iin.

## zellikleri

Model numarası	SV 9677.075
Dizayn	3 kutuplu, konum deęiřtirebilir
alıřma řekli	Otomatik atlamalı řalt mekanizması sayesinde operatrden baęımsız devreleme ift kesinti ile kontakların güvenli ayrılması
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gmř kaplamalı sert bakır
Renk	ereve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu iin	00
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo ıkıřı	st
Elektriksel baęlantı tr	Vida M8
Installation type	Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal alıřma gerilimi	800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertr montajı iin	Evet
ller	Geniřlik: 50 mm Ykseklik: 676 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>

## Özellikleri

Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5 kg
Brüt ağırlık	5,1 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,959
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH slimline switch disconnecter, size 00, 160 A, 800 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outlet top, screw attachment

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---