

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.115

NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.115 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar elektronik sigorta izleme ile

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.115
Dizayn	3 kutuplu, konum değiştirebilir
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu için	1
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Cıvata M12
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~
Anma akımı maks.	250 A
Bilgi	Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için	Evet
Ölçüler	Genişlik: 100 mm Yükseklik: 830 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	6 - 240 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,32 kg
Brüt ağırlık	6,02 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1,73
Gümrük tarifesi numarası	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Ürün açıklaması	SV NH Slim sigortalı yük ayırıcı, boy1, 250A, 3p, M12, 185mm, EFM, akım trafolu kutulum için

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---