

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.160

NH Yük ayırıcı anahtar

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.160 - NH Yk ayırıcı anahtar

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri iin.

zellikleri

Model numarası	SV 9677.160
Dizayn	3 kutuplu, konum deęiřtirebilir
alıřma řekli	Otomatik atlamalı řalt mekanizması sayesinde operatrden baęımsız devreleme ift kesinti ile kontakların güvenli ayrılması
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gmř kaplamalı sert bakır
Renk	ereve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu iin	1
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo ıkıřı	alt
Elektriksel baęlantı tr	Vida M12
Installation type	Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal alıřma gerilimi	800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.	250 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
ller	Geniřlik: 100 mm Ykseklik: 772 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	6 - 240 mm ²
Baralar iin uygun	Ykseklik: 10 mm

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	10,06 kg
Brüt ağırlık	10,66 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	2,696
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı şalter şeridi, boyut 1, 250 A, 800 V, 3 kutuplu, M12 cıvata, 185 mm, alttan kablo çıkışlı, kelepçeli montaj

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---