

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.210

NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Durum: 11.08.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.210 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Özellikleri

Model No.	SV 9677.210
Dizayn	1 kutuplu devrelenebilir
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu için	2
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Cıvata M12
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi	800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.	400 A
Bilgi	Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için	Evet
Ölçüler	Genişlik: 100 mm Yükseklik: 670 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	6 - 240 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	4.9
-------------	-----

Brüt ağırlık	4.94
--------------	------

Bakır ağırlığı (kg / adet)	1.73
----------------------------	------

Gümrük tarifesi numarası	85365080
--------------------------	----------

EAN	4028177705524
-----	---------------

ETIM 9	EC001046
--------	----------

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
---------	---------

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---