

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.310

NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.310 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.310
Dizayn	1 kutuplu devrelenebilir
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu için	3
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Cıvata M12
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi	800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.	630 A
Bilgi	Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontakt terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için	Evet
Ölçüler	Genişlik: 100 mm Yükseklik: 670 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	6 - 240 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	5 kg
Brüt ağırlık	5,74 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	2,47
Gümrük tarifesi numarası	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Ürün açıklaması	SV NH sigortalı yük şalter şeridi, boyut 3, 630 A, 800 V, 3 kutuplu, M12 cıvatalı, 185 mm, 1 kutuplu anahtarlanabilir, akım trafosu montajı için

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK