

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.315**

**NH sigortalı yük ayırıcı anahtar**

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.315 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar elektronik sigorta izleme ile

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9677.315
Dizayn	3 kutuplu, konum değiştirebilir
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu için	3
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Cıvata M12
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~
Anma akımı maks.	630 A
Bilgi	Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için	Evet
Ölçüler	Genişlik: 100 mm Yükseklik: 830 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,4 kg
Brüt ağırlık	7 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	2,47
Gümrük tarifesi numarası	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Ürün açıklaması	SV NH Slim sigortalı yük ayırıcı, boy3, 630A, 3p, M12, 185mm, EFM, akım trafolu kutulum için

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---