

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.710 Cihaz adaptörü

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.710 - Cihaz adaptörü Kelepçeli bağlama

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9677.710
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	alt
Installation type	Kelepçeli bağlama
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma akımı maks.	1.600 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur Kapak profili olan veya olmayan bara kanalı sistemlerinde kurulum mümkün
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 652 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	21,12 kg
Brüt ağırlık	22,2 kg

## Özellikleri

Bakır ağırlığı (kg / adet)	14,68
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Cihaz adaptörü, 1600A, 3p, 185mm, kelepçeli bağlantılı

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK