

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 Cihaz adaptörü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Cihaz adaptörü Kelepçeli bağlama

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.710
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	alt
Installation type	Kelepçeli bağlama
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma akımı maks.	1.600 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur Kapak profili olan veya olmayan bara kanalı sistemlerinde kurulum mümkün
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 652 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	21,12 kg
Brüt ağırlık	22,2 kg

Özellikleri

Bakır ağırlığı (kg / adet)	14,68
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Cihaz adaptörü, 1600A, 3p, 185mm, kelepçeli bağlantılı

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK